

Gegevensblad product

Kenmerken

XESD1291

contactblok met terugvering - 2 NO +1 OC -
montage vooraan, middelpunt 40 mm



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type product of component	Contactblok
Naam component	XESD
Type elektrische kring	Vermogenskring
Toepassing contactblok	2-snelheden
Type contactblok	Dubbel
Type operator	2 terugverend
Compatibiliteit product	XACB
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Type en samenstelling contact	2 NO + 1 C/O
Beschrijving polen	2-polig
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Snap action Trapsgevijs

Complementaire kenmerken

Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Horizontale bevestigingsmiddelpunten	40 mm
Mechanische levensduur	500000 Cycli 1000000 cycli
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	12 A
[Ui] nominale isolatiespanning	600 V conform CSA
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-1
Bedrijfskracht	17 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type aM
Nominaal bedrijfsvermogen in W	2200 W AC-3 bij 240 V conform IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 bij 400 V conform IEC 60947-3 appendix A
Nominaal vermogen in hp	2 pk bij 240 V, CSA gecertificeerd[RETURN]3 pk bij 600 V, CSA gecertificeerd[RETURN]5 pk bij 400 V, CSA gecertificeerd
Elektrische levensduur	300000 Cycli AC-3, 2200 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycli AC-3, 2200 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycli AC-4, 2200 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycli AC-4, 2200 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycli AC-3, 1500 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycli AC-4, 1500 W bij 240 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A 800000 Cycli AC-3, 1500 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A 800000 cycli AC-4, 1500 W bij 400 V, gebruiksn snelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform IEC 60947-3 appendix A

Beschrijving klemmen ISO nr 1	(13-14)NO B (23-24)NO (51-52-54)OC
Beschrijving klemmen ISO nr 2	B (43-44)NO (61-62-64)OC (33-34)NO
Terminalidentificer	(13-14)NO (11-12)NC
Nettogewicht	0,19 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-3 CSA C22.2 Nr 14 EN 60947-3
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 61140

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	188,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,292 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	336
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	74,336 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------