


# Gegevensblad product

## Kenmerken

# ZB4BA334

kop voor drukknop - Ø 22 - wit - pijl naar boven



## Hoofdkenmerken

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Productgamma                       | Harmony XB4                        |
| Type product of component          | Kop voor niet-verlichte drukknop   |
| Korte naam apparaat                | ZB4                                |
| Materiaal kraag                    | Verchroomd metaal                  |
| Bevestigingsdiameter               | 22,5 mm                            |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                  |
| Koptype                            | Standard                           |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                               |
| Type operator                      | terugverend                        |
| Profiel operator                   | Wit verzonken, pijl omhoog (zwart) |
| Kap/operator of lenskleur          | Wit                                |

## Complementaire kenmerken

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD totale diepte              | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mechanische levensduur         | 10000000 cycli                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrische samenstellingscode | C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd |
| Presentatie product            | Basiselement                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Omgeving

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                                                                                                                          |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Overspanningscategorie           | Klasse I conform IEC 60536                                                                                                  |
| IP-beschermingsgraad             | IP66 conform IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                             |
| NEMA beschermingsgraad           | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| IK-beschermingsgraad             | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                |
| Normen                           | CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Productcertificeringen           | DNV[RETURN]BV[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]JGL[RETURN]UL listed                          |

|                    |                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trillingsweerstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                                                                                                                   |
| Schokbestendigheid | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,4 cm   |
| Package 1 Width              | 4,5 cm   |
| Package 1 Length             | 5,4 cm   |
| Package 1 Weight             | 28,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 300      |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 8,992 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                                                               |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                  |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                  |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                                                                  |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                                                              |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                   |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|