

## Fiche produit

### Caractéristiques

## ZB4BA335

tête pour bouton poussoir - Ø 22 - noir - flèche haute



### Principales

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamme de produits                            | Harmony XB4                               |
| Type de produit ou de composant              | Tête de bouton-poussoir non lumineux      |
| Nom abrégé d'appareil                        | ZB4                                       |
| Matière de la collerete                      | Métal plaqué chrome                       |
| Diamètre de fixation                         | 22,5 mm                                   |
| Vente par quantité indivisible               | 1                                         |
| Type de tête                                 | Normes                                    |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                                      |
| Appareil de commande                         | Rappel de ressort                         |
| Profil du dispositif de commande             | Noir encastré, flèche descendante (blanc) |
| Couleur de cabochon/opérateur ou lentille    | Noir                                      |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur hors tout CAO       | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durée de vie mécanique         | 10000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Code de composition électrique | C1 pour <9 contacts utilisant unique blocs in montage avant<br>C2 pour <9 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant<br>C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant<br>C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant |
| Présentation du produit        | Élément de base                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Environnement

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection              | TH                                                                                                                          |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Température de fonctionnement         | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Catégorie de surtension               | Classe I conforme à IEC 60536                                                                                               |
| Degré de protection IP                | IP66 conforme à IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                          |
| Tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| Degré de protection IK                | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                |
| Normes                                | IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit  | DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]UL listed                                                                        |
| Tenue aux vibrations       | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6                                                                                                                            |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27 |

## Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,5 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 5,5 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 28,0 g   |
| Type d'emballage 2             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 300      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 8,827 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACh                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|