


Product data sheet

Characteristics

NSYTRV42SF5

Terminal Deconnect. Siguranta, 4Mm² 6.3A,
5X20Mm Siguranta, 1X1 Surub, Negru



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului	TRV
Aplicatie a dispozitivului	Protectie
Tip cutie de borne	Deconectare prin ardere
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	4 mm ²
Lungime	72,5 mm
Culoare	Negru
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentar

Dimensiune siguranta fuzibila	5 x 20 mm
Latime	8,2 mm
Inaltime	56,5 mm
Conexiuni - borne	1 x borna cu surub amonte 1 x borna cu surub aval
Number of connections	2
Pozitie de conectare	Sideways
Numarul de intrari de masurare	0
Sectiune cablu	0,2...4 Mm ² , flexibil fara 0,2...4 mm ² , rigid sau flexibil cu
Cuplu de strangere	0,5...0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Tip instrument	Connection screwdriver Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare	500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[In] curent nominal	6,3 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 12 A cURus 6,3 A CSA
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 Ω.Cm conformitate cu IEC 60093 10000 Ω.cm conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei	1000 MΩ conformitate cu IEC 60093 1000 MΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94

Greutate neta	18,3 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

Certificari produs	cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,800 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,100 cm
Greutate prima forma de impachetare	17,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	6,200 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare	31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	929,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,920 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------