

Product data sheet

Characteristics

XBKH70000004M

Contor Orar - Afisaj Mecanic Cu 7 Cifre - 24 V C.A.



Principale

Gama de produse	Zelio Count
Tip produs sau componenta	Contor orar
Tip afisaj	Mecanic
Dimensiune	48 x 48 mm
Digitii afisor	7 cifre
Resetare	Fara
Tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentare

[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V c.a. 50 Hz Us +/- 10 %
Putere consumata	0,08 VA
Timp rezerva	Permanent
Mod numarare	Adăugare 1/100 dintr-o oră
Interval de timp	0...99 999,99 ore
Funcție de intrare	Activare
Tip de intrare	Contact
Mod de montare	Montajincastrat
Suport de montare	Montare pe panou
Mod de fixare	Cu clema autoblocanta
Conexiuni - borne	Cutie de borne cu suruburi
Inaltime	48 mm
Greutate produs	0,06 kg
Latime	48 mm
Marimea caracterelor	5 mm

Mediu

Standarde	EN 50082-2 EN 50081-2 VDE 0435
Certificari produs	UR
Grad de protectie IP	IP65 conformitate cu EN/IEC 60529
Temperatura ambienta pentru utilizare	-10...50 °C
Temperatura de depozitare	-25...70 °C
Rezistenta la vibratii	3 gn (f= 10...150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu EN/IEC 60536

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------