

產品規格表

產品特性

LC1D95F7

接觸器，TeSys Deca，3P(3NO)，AC-3/
AC-3e，440V，95A，110V AC 50/60Hz 線
圈，螺絲夾緊端子



主要訊息

範圍	TeSys
產品範圍	TeSys Deca
產品或元件類別	接觸器
設備短名稱	LC1D
接觸器應用	馬達控制 電阻式負載
使用類別	AC-3 AC-3e AC-4 AC-1
極描述	3P
[Ue] 額定工作電壓	電源電路 ≤ 690 V 交流 25...400 Hz
[Ie] 額定工作電流	95 A (at <60 °C) 在 ≤ 440 V AC-3 電源電路 125 A (at <60 °C) 在 ≤ 690 V AC-1 電源電路 95 A (at <60 °C) 在 ≤ 440 V AC-3e 電源電路
[Uc] 控制電路電壓	110 V 交流 50/60 Hz

補充訊息

馬達功率 (kW)	25 KW at 220...230 V 交流 50 Hz (AC-3) 45 KW at 380...400 V 交流 50 Hz (AC-3) 45 KW at 415...440 V 交流 50 Hz (AC-3) 55 KW at 500 V 交流 50 Hz (AC-3) 45 KW at 660...690 V 交流 50 Hz (AC-3) 15 KW at 400 V 交流 50 Hz (AC-4) 25 KW at 220...230 V 交流 50 Hz (AC-3e) 45 KW at 380...400 V 交流 50 Hz (AC-3e) 45 KW at 415...440 V 交流 50 Hz (AC-3e) 55 KW at 500 V 交流 50 Hz (AC-3e) 45 kW at 660...690 V 交流 50 Hz (AC-3e)
馬達功率 (hp)	7.5 Hp 在 120 V 交流 60 Hz 1相馬達 15 Hp 在 230/240 V 交流 60 Hz 1相馬達 30 Hp 在 200/208 V 交流 60 Hz 3相馬達 30 Hp 在 230/240 V 交流 60 Hz 3相馬達 60 Hp 在 460/480 V 交流 60 Hz 3相馬達 60 hp 在 575/600 V 交流 60 Hz 3相馬達
相容性代碼	LC1D
極接點組合	3 NO
保護蓋	帶
[Ith] 常規自由空氣熱流	10 A 在 60 °C 信號電路 125 A 在 60 °C 電源電路
Irms 額定投入容量	1100 A 在 440 V 交流 電源電路 符合 IEC 60947 140 A 交流 信號電路 符合 IEC 60947-5-1 250 A 直流 信號電路 符合 IEC 60947-5-1
額定遮斷能力	1100 A 在 440 V 電源電路 符合 IEC 60947
[Icw] 額定短時耐受電流	1100 A 40 °C - 1秒 電源電路 800 A 40 °C - 10秒 電源電路 400 A 40 °C - 1分鐘 電源電路 135 A 40 °C - 10分鐘 電源電路 140 A - 100 ms 信號電路 120 A - 500 ms 信號電路 100 A - 1秒 信號電路

相關熔斷器額定值	10 A gG 信號電路 符合 IEC 60947-5-1 200 A gG 在 ≤ 690 V 配合 類別1 電源電路 160 A gG 在 ≤ 690 V 配合 類別2 電源電路
平均阻抗	0.8 毫歐姆 - Ith 125 A 50 Hz 電源電路
每極功耗	12.5 W AC-1 7.2 W AC-3 7.2 W AC-3e
[Ui] 額定絕緣電壓	電源電路 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 電源電路 600 V CSA認證 電源電路 600 V UL認證 信號電路 690 V 符合 IEC 60947-1 信號電路 600 V CSA認證 信號電路 600 V UL認證
過電壓類別	III
污染程度	3
[Uimp] 額定衝擊耐受電壓	8 kV 符合 IEC 60947
安全可靠的水平	B10d = 1.3 Mcycles 標稱負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 20 Mcycles 機械負載的接觸器 符合 EN/ISO 13849-1
機械耐久性	4 Mcycles
電氣耐久性	1.2 Mcycles 95 A AC-3 1.3 Mcycles 125 A AC-1 1.2 Mcycles 95 A AC-3e
控制電路類型	交流 在 50/60 Hz 標準
線圈技術	無內置突波吸收器
控制電路電壓限制	0.8...1.1 Uc (-40...55 °C 運行 交流 50 Hz 0.85...1.1 Uc (-40...55 °C 運行 交流 60 Hz 0.3...0.6 Uc (-40...70 °C 下降 交流 50/60 Hz 1...1.1 Uc (55...70 °C 運行 交流 50/60 Hz
浪湧功率 (VA)	245 VA 60 Hzcos phi 0.75在20 °C) 245 VA 50 Hzcos phi 0.75在20 °C)
保持功耗 (VA)	26 VA 60 Hzcos phi 0.3在20 °C) 26 VA 50 Hzcos phi 0.3在20 °C)
散熱	6...10 W at 50/60 Hz
運行時間	20...35 ms 閉合 6...20 ms 開啟
最大運行速率	3600 cyc/h 60 °C
連接 - 端子	控制電路 螺絲端子 2 1...2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1...2.5 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 控制電路 螺絲端子 1 1...4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端, 帶框 控制電路 螺絲端子 2 1...4 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端, 帶框 控制電路 螺絲端子 1 1...4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端, 帶框 控制電路 螺絲端子 2 1...4 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端, 帶框 電源電路 連接器 1 4...50 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端, 帶框 電源電路 連接器 2 4...25 mm² - 電纜硬度: 靈活 無電纜端, 帶框 電源電路 連接器 1 4...50 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 電源電路 連接器 2 4...16 mm² - 電纜硬度: 靈活 帶電纜端 電源電路 連接器 1 4...50 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端, 帶框 電源電路 連接器 2 4...25 mm² - 電纜硬度: 固態 無電纜端, 帶框
鎖緊轉矩	控制電路 1.2 N.m - 在...上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 Ø 6 mm 控制電路 1.2 N.m - 在...上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 飛利浦2號 電源電路 12 N.m - 在...上 連接器 - 帶螺絲起子 平Ø 6 至 Ø 8 電源電路 12 N.m - 在...上 連接器 六角形螺絲頭4 mm 控制電路 1.2 N.m - 在...上 螺絲端子 - 帶螺絲起子 pozidriv No 2
輔助接點組合	1 NO + 1 NC
輔助接點類型	類型機械鏈接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 類型鏡像接點 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
信號電路頻率	25...400 Hz
最小開關電壓	17 V 信號電路
最小開關電流	5 mA 信號電路
絕緣電阻	> 10 MOhm 信號電路
非重疊時間	1.5 Ms 斷電時 在NC和NO接點之間 1.5 ms 通電時 在NC和NO接點之間
安裝支架	導軌 板

環境

標準	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.4
產品認證	IECEE斷路器方案 [RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]勞埃德船級社[RETURN]RINA[RETURN]BV[RETURN]DNV-GL
IP防護等級	IP20 正面 符合 IEC 60529
防護處理	TH 符合 IEC 60068-2-30
氣候承受力	符合 IACS E10 暴露在濕熱中
設備周圍允許的環境溫度	-40...60 °C 60...70 °C 帶降容因子
工作高度	0...3000 m
耐火	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃	V1 符合 UL 94
機械穩健性	振動 接觸器打開 (2 Gn, 5...300 Hz) 衝擊 接觸器打開 (8 Gn for 11 ms) 振動 接觸器關閉 (3 Gn, 5...300 Hz) 衝擊 接觸器關閉 (11 ms 的 10 Gn)
高度	127 mm
寬度	85 mm
深度	130 mm
淨重	1.61 kg

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14.000 cm
Package 1 Width	13.500 cm
Package 1 Length	10.000 cm
Package 1 Weight	1.554 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	8.110 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	133.700 kg

供應的永續性

永續產品供應狀態	Green Premium 產品
REACH 法規	 REACH 聲明
不含 REACH 高度關切物質	是
EU RoHS 指令	符合  EU RoHS 聲明
不含有毒重金屬	是
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明

RoHS 除外項目相關資訊	 是
環境聲明	 產品環境設定檔
循環概況	無須執行特定回收作業
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。
不含 PVC	是
保固	
保固	18 months