

本文件中所含資訊包含文件中所含產品性能的常規描述和或技術特性。本文件不代表或不用於確定用戶應用產品的適用性或可靠性。用戶或集成商及其分有責任就有關產品的具體應用或使用進行適當的風險分析、評估和測試。施耐德電機及其子公司不承擔任何責任。

連接 - 端子	控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm ² 靈活 無電纜端 控制電路: 螺絲端子 2電纜1...4 mm ² 靈活 無電纜端 控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm ² 靈活 帶電纜端 控制電路: 螺絲端子 2電纜1...2.5 mm ² 靈活 帶電纜端 控制電路: 螺絲端子 1電纜1...4 mm ² 固態 無電纜端 控制電路: 螺絲端子 2電纜1...4 mm ² 固態 無電纜端 電源電路: 圓形接線片端子 1電纜240 mm ² 電源電路: bar 2電纜 - 母線橫截面: 30 x 5 mm 電源電路: 螺柱連接
鎖緊轉矩	控制電路 1.2 N.m 電源電路 35 N.m
安裝支架	板
散熱	8 W
Motor power range	55...100 KW 在 200...240 V 3相 110...220 KW 在 480...500 V 3相 110...220 kW 在 380...440 V 3相
馬達啟動器類別	直接在線接觸器
接觸器線圈電壓	220 V 交流 標準
標準	EN 60947-1 EN 60947-4-1 JIS C8201-4-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-1
產品認證	勞埃德船級社 [RETURN]CB[RETURN]UL[RETURN]BV[RETURN]ABS[RETURN]RMRoS[RETURN]RINA[RETURN]
相容性代碼	LC1F
控制電路類型	交流 在 40...400 Hz

環境

IP防護等級	IP20 正面 帶保護蓋 符合 IEC 60529 IP20 正面 帶保護蓋 符合 VDE 0106
防護處理	TH
運行環境空氣溫度	-5...55 °C
儲存環境溫度	-60...80 °C
設備周圍允許的環境溫度	-40...70 °C
高度	206 mm
寬度	213 mm
深度	219 mm
海拔高度	3000 m 無降容
淨重	8.6 kg

包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25.0 cm
Package 1 Width	25.0 cm
Package 1 Length	32.5 cm
Package 1 Weight	9.277 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	80.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	101.02 kg

供應的永續性

REACH 法規	 REACH 聲明
EU RoHS 指令	符合豁免条件
不含汞	是
中國 RoHS 規定	 中國 RoHS 聲明
RoHS 除外項目相關資訊	 是
WEEE	本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。

保固

保固	18 months
----	-----------