

環境

| | |
|----------|--|
| 標準 | NF C 63-650 IEC 60947 VDE 0660 BS 4941 |
| 產品認證 | UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA |
| 防護處理 | TC 符合 IEC 60068 TC 符合 DIN 50016 |
| IP防護等級 | IP2x 符合 IEC 60529 |
| 運行環境空氣溫度 | -20...55 °C 無降容 符合 IEC 60947 -30...60 °C 帶降容因子 符合 IEC 60947 |
| 儲存環境溫度 | -40...70 °C |
| 工作高度 | 2000 m 無降容 |
| 耐火 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 |
| 阻燃 | V1 符合 UL 94 要求 2 符合 NF F 16-101 要求 2 符合 NF F 16-102 |
| 機械魯棒性 | 衝擊 NO接點: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 衝擊 NC接點: 11 ms 的 10 Gn 符合 IEC 60068-2-27 振動 NO接點: 2 Gn, 5...300 Hz 符合 IEC 60068-2-6 振動 NC接點: 2 Gn, 5...300 Hz 符合 IEC 60068-2-6 |

包裝單位

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 5.000 cm |
| Package 1 Width | 7.000 cm |
| Package 1 Length | 8.500 cm |
| Package 1 Weight | 156.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 41 |
| Package 2 Height | 15.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 6.631 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 656 |
| Package 3 Height | 75.000 cm |
| Package 3 Width | 80.000 cm |
| Package 3 Length | 60.000 cm |
| Package 3 Weight | 114.096 kg |

供應的永續性

| | |
|---------------|--|
| 永續產品供應狀態 | Green Premium 產品 |
| REACH 法規 |  REACH 聲明 |
| EU RoHS 指令 | 符合豁免條件 |
| 不含汞 | 是 |
| 中國 RoHS 規定 |  中國 RoHS 聲明 |
| RoHS 除外項目相關資訊 |  是 |
| 環境聲明 |  產品環境設定檔 |
| 循環概況 |  壽命結束資訊 |
| WEEE | 本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。 |

保固

| | |
|----|-----------|
| 保固 | 18 months |
|----|-----------|