

Product data sheet

Characteristics

A9C21732

Contactor Ict Comanda Manuala 25A 2Nd
230/240V 50Hz



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iCT
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	iCT
Aplicatie a dispozitivului	Motor-heating-lighting
Poli	2P
[Ie] curent nominal de utilizare	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Compozitie contact pol	2 NO
Tip retea electrica	C.a.
Tip de control	Comandă de la distanță și manuală
Tensiune circuit de comanda	230...240 V c.a. 50 Hz

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50 Hz
Putere maxima	1,2 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Tip semnal de control	Comandă meținută
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Puterea consumata la mentinere in VA	2,7 VA
Varf de putere in VA	9,2 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	60 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Durabilitate electrica	100000 Cic IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Cic IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1...4 mm² flexibil Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5...6 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² rigid Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² flexibil

Cuplu de strângere	Circuit de comanda: 0,8 N.m Circuit de alimentare: 0,8 N.m
Compatibilitate produs	IACts IACtc IACtp IATet
Cod compatibilitate	ICT
Segment de piață	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Standarde	IEC/EN 61095
Nivel de zgomot	30 dB
Disipare de căldură	0,9 W la 50/60 Hz
Grad de protecție IP	IP20
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-4-1 2 conformitate cu SR EN 61095 2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativă	95 % la 55 °C
Altitudine de funcționare	2000 m
Temperatura ambientală de funcționare	-5...60 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	-40...70 °C

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	7,37 cm
Latime prima formă de împachetare	2,03 cm
Lungime prima formă de împachetare	8,64 cm
Greutate prima formă de împachetare	0,12 kg
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	12
Înălțime a doua formă de împachetare	7,9 cm
Latime a doua formă de împachetare	9,4 cm
Lungime a doua formă de împachetare	22,9 cm
Greutate a doua formă de împachetare	1,49 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S03
Număr unități în a treia formă de împachetare	144
Înălțime a treia formă de împachetare	30 cm
Latime a treia formă de împachetare	30 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40 cm
Greutate a treia formă de împachetare	18,368 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite excepții
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------