

Product data sheet

Characteristics

CAD50M7

Contacteur - Tesys K, D, S - Cad-50 - 5 No - Instantaneu - 10 A - 220 V C.A.



Principale

Gama	TeSys
Nume produs	TeSys CAD
Tip produs sau componenta	Releu de control
Nume scurt al dispozitivului	CAD
Aplicatie contactor	Circuit de comanda

Suplimentare

Categorie de utilizare	AC-15 AC-14 DC-13
Compozitie contact pol	5 NO
[Ue] tensiune operationala nominala	≤ 690 V c.a. 25...400 Hz
Tipul circuitului de comanda	C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda	220 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 kV conformitate cu SR EN 60947
[Ith] curent termic convențional în aer liber	10 A la <60 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere	140 A c.a. conformitate cu SR EN 60947-5-1 250 A c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat	10 A gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	600 V UL certificat 600 V CSA certificat 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Suport de montare	Placa Sina
Conexiuni - borne	Borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil fara Borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil fara Borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm ² flexibil cu Borne cu șurub 1 cablu(ri) 1...4 mm ² solid fara Borne cu șurub 2 cablu(ri) 1...4 mm ² solid fara
Cuplu de strângere	1,2 N.M - pornit borne cu șurub - cu șurubelnița Philips Nr. 2 1,2 N.m - pornit borne cu șurub - cu șurubelnița plat Ø 6 mm
Timp de functionare	12...22 ms alimentarea bobinei și închiderea contactului NO 4...12 ms întreruperea alimentării bobinei și deschiderea contactului NO
Durabilitate mecanică	30 Mcycles
Maximum operating rate	180 cic/mn
Varf de putere in VA	70 VA 50 Hz 20 °C)
Puterea consumată la menținere în VA	8 VA 50 Hz 20 °C)
Tensiunea minima de comutare	17 V
Curentul minim de comutare	5 mA

Timpul de nesuprapunere	1,5 Ms la energizare între contactele NO și NC 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO și NC
Rezistență de izolație	> 10 MΩ
Rezistență mecanică	Șocuri releu de comandă deschis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Șocuri releu de comandă închis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27 Vibrații releu de comandă deschis 2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6 Vibrații releu de comandă închis 4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Înălțime	77 mm
Lățime	45 mm
Adâncime	84 mm
Greutate produs	0,58 kg




Mediu

Standarde	BS 4794 SR EN 60947-5 SR EN 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Certificari produs	UL CSA
Grad de protectie IP	IP2x fata frontala conformitate cu VDE 0106
Tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de depozitare	-60...80 °C
Altitudinea de functionare	3000 m fără declarare

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	353,1 g
Inaltimea formei de impachetare 1	5,1 cm
Latimea formei de impachetare 1	9,3 cm
Lungimea formei de impachetare 1	11,3 cm

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------