

Product data sheet

Characteristics

MGU3.101.18N

Unica, comutator basculant-monodir., 10 AX
250 VAC, 1 m, alb



Principal

Gama de produse	Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Înterupător
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Funcție de comutare	Simplu
Număr de clapete	1
Aplicație a dispozitivului	Control lumini
Echipament furnizat	Conexiune internă de forță
Culoare	Alb

Suplimentar

Curent nominal	10 AX
[Ue] tensiune nominală	250 V
Tip rețea electrică	C.a.
Frecvență rețea electrică	50/60 Hz
Durabilitate electrică	10000 cic
Rezistență de izolație	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrică	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcină minimă	200 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos φ = 0,3
Distanță de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta
Număr module	1 modul
Lampă de veghe	LED, culori: albastru, consum de curent: 0.15 mA, creștere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne	Bornă fără surub
Secțiune cablu	0...2,5 mm ² rigid cablu 0...2,5 mm ² flexibil cablu
Material	ASA + PC: capac mecanism
Marcaj	Oprit
Mod de fixare	Clipsare
Latime	22,5 mm
Înălțime	45 mm
Adâncime	34 mm
Adâncime de montaj	22 mm
Greutate netă	0,0195 kg
Temperatură ambientală de funcționare	25...35 °C
Temperatură ambientală pentru depozitare	0...50 °C
Standarde	Directiva de joasă tensiune EN 60669-1 EMC Directiva de compatibilitate electromagnetică

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company. This information is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Grad de protectie IK	IK01
Caracteristica de mediu	Alcool Rezistent UV Decolorant Benzina Ulei Sapun lichid Fluid de curatare a geamurilor Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,100 cm
Latime prima forma de impachetare	6,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	22,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	4,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare	33,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare	298,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,063 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------