

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU3.106.25C

Unica, buton simplu, 10 A 250 V C.A., 1 M,  
Fildes



### Principal

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Gama de produse            | Unica                          |
| Denumire                   | Unica (standard estetic)       |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator cu revenire       |
| Prezentare dispozitiv      | Mecanism                       |
| Tip tehnologie             | Electromecanic                 |
| Functie de comutare        | Simplu                         |
| Numar de clapete           | 1                              |
| Aplicatie a dispozitivului | Intrerupator cu simbol sonerie |
| Culoare                    | Fildes                         |

### Suplimentar

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curent nominal                          | 10 A                                                                                           |
| [Ue] tensiune nominala                  | 250 V                                                                                          |
| Tip retea electrica                     | C.a.                                                                                           |
| Frecventa retea electrica               | 50/60 Hz                                                                                       |
| Durabilitate electrica                  | 40000 cic, cos phi = 0,6                                                                       |
| Rezistenta de izolatie                  | > 5 MΩ la 500 V                                                                                |
| Rigiditate dielectrica                  | 2000 V                                                                                         |
| Capacitatea de rupere la sarcina minima | 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3                                                  |
| Conditii de utilizare                   | Releu de comandă cu impuls                                                                     |
| Distanța de deschidere                  | > 3 mm                                                                                         |
| Actuator                                | Intrerupator cu revenire                                                                       |
| Numar module                            | 1 modul                                                                                        |
| Conexiuni - borne                       | Borna fara surub                                                                               |
| Sectiune cablu                          | 0...2,5 Mm² rigid cablu<br>0...2,5 mm² flexibil cablu                                          |
| Material                                | ASA + PC: capac mecanism<br>ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism           |
| Marcaj                                  | Simbol sonerie                                                                                 |
| Mod de fixare                           | Clipsare                                                                                       |
| Latime                                  | 22,5 mm                                                                                        |
| Inaltime                                | 45 mm                                                                                          |
| Adancime                                | 34 mm                                                                                          |
| Adancime de montaj                      | 22 mm                                                                                          |
| Greutate neta                           | 0,0173 kg                                                                                      |
| Temperatura ambientala de functionare   | 25...35 °C                                                                                     |
| Temperatura ambietala pentru depozitare | 0...50 °C                                                                                      |
| Standarde                               | EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica<br>Directiva de joasa tensiune<br>EN 60669-1 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IP    | IP20                                                                                                                 |
| Grad de protectie IK    | IK01                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Fluid de curatare a geamurilor<br>Benzina<br>Alcool<br>Ulei<br>Rezistent UV<br>Acetona<br>Decolorant<br>Sapun lichid |

## Unitati de ambalare

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE    |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1      |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 6,7 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 4,4 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 6,8 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                 | 28 g   |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                               |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                    |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                               |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                        |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                                           |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                             |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|