

Product data sheet

Characteristics

MGU3.108T.18

Unica, Intreruptor, 10 A, 250 V C.A., 1 M, Alb



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Control
Tip produs sau componenta	Control jaluzele
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Curent nominal	10 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Numar module	1 modul
Tip tehnologie	Electromecanic
Actuator	Intreruptor cu revenire
Numar de clapete	2
Funcție de comutare	Cap scara
Aplicatie comutator	Jaluzele/stor
Tip si compozitie contacte	1 C/O
Blocare mecanica	Interblocaj sus/jos
Curent nominal intrerupt	2,5 A pentru motor
Distanța de deschidere	> 3 mm
Marcaj	Jos UP
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	2,5 Mm ² flexibil cablu 2,5 mm ² rigid cablu
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC: capac mecanism
Standarde	Directiva de joasa tensiune EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica EN 60669-1
Temperatura ambientala de functionare	25...35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	0...50 °C
Adancime de montaj	21 mm
Adancime	33 mm
Latime	22,4 mm
Inaltime	45 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid Acetona Rezistent UV Ulei Decolorant Benzina Alcool

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,3 cm
Latime prima forma de impachetare	4,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,4 cm
Greutate prima forma de impachetare	29 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,6 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	346 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,024 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------