

Product data sheet

Characteristics

MGU3.545.18

Unica, ceas desteptator, 230 V c.a., 2 m, alb



Principal

Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Ceas deșteptător
Prezentare dispozitiv	Mecanism
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
Numar module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Culoare rama	Alb
Inaltime minima de montare	1,5 m

Suplimentar

Informatii afisate	Indicator de inactivitate Umiditate operatională relativă 20 % - 90 % Timp Temperatura ambianta din incapere 0 - 50 °C Alarmă dublă Zi
Precizie de masurare	0,1 °C
Numarul de alarme	9 alarme programabile
Timp rezerva	7 zile și salvare a programului
Marcaj	L+N
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Sectiune cablu	1,5 Mm ² flexibil cablu 1,5 mm ² rigid cablu
Material	ASA + PC: capac mecanism
Standarde	EN 60669-2-1
Comutator electronic	Tip 1B
Clasa software	Clasa A
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Temperatura ambientala de functionare	0...50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...55 °C
Adancime de montaj	33 mm
Adancime	45 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0542 kg

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Acetona Rezistent UV Ulei Alcool Sapun lichid Benzina Decolorant Fluid de curatare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,3 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,092 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------