

Fiche produit

Caractéristiques

82413

PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane femelle
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Très basse tension
Description des pôles	2P
Type de réseau	CC
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	40...50 V 20...25 V
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire	10 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches: acier inoxydable Manchons: laiton plaqué nickel Ressorts: acier inoxydable
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	4...10 mm ²
Diamètre extérieur du câble	6...23 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids du produit	0,186 kg
Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	172 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Blanc

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------