

Product data sheet

Characteristics

MGU3.559.25

Unica, Variator Rotativ, 127/230 V C.A., 40, 400 W/Va, Fildes



Principal

Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Mod de fixare	Clipsare
[Ue] tensiune nominala	127 V c.a. 50/60 Hz 230 V c.a. 50/60 Hz
Numar module	1 modul
Culoare	Fildes

Suplimentar

Comanda variator	Tip buton rotativ cu apasare
Numarul total de conductoare	2
Tip de sarcina	Lampă cu halogeni 127 V c.a. - 40...250 W Lampă cu incandescentă 127 V c.a. - 40...250 W Lampa cu halogen 230 V c.a. - 60...400 W Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 60...400 W
Tip siguranta	4 Ah 5 x 20 mm 127 V 50/60 Hz 4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50/60 Hz
Marcaj	L+N
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere	<= 2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) <= 2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri)
Material	ASA + PC: capac mecanism
Standarde	IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999 IEC 60669-2-1, 2002-Ed.4
Certificari produs	NOM/ANCE[RETURN]UE
Temperatura ambientala de functionare	5...30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Adancime de montaj	34 mm
Adancime	50 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,09 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Alcool Benzina Sapun lichid Decolorant Fluid de curatare a geamurilor

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	8 cm
Greutate prima forma de impachetare	90 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------