

Fiche produit

Caractéristiques

50168

Vigilohm - accessoire déport salle d'opération XRP



Principales

Gamme	Vigilohm
Gamme de produit	Vigilohm
Nom de l'appareil	HRP
Type de produit ou équipement	Panneau de contrôle pour hôpital
Compatibilité de gamme	Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
Signalisation sonore	Défaut d'isolement ou électrique: ronfleur réglable 80 dB

Complémentaires

Tension d'alimentation auxiliaire	24 V CC
Consommation électrique	65 mA
Matière	Plastique
Type de commande	Bouton-poussoir: test d'isolement de l'installation Bouton-poussoir: arrêt buzzer d'alarme
Signalisation locale	Défaut d'isolation :voyant lumineux (orange) Défaut électrique :voyant lumineux (rouge) Opération normale :voyant lumineux (vert)
Poids du produit	0,5 kg
Largeur	170 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	20 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP54
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Altitude de fonctionnement	2000 m
Humidité relative	90 %
Normes	CEI 60364-7-710: site médical CEI 61557-8: sécurité CEI 60601-1: équipement électrique à usage médical
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,6 cm
Largeur de l'emballage 1	20,6 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Poids de l'emballage 1	342,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,13 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------