

LV480850

Fuse switch disconnecter, FuPacT ISFL160,
160A, 3 poles switchable, connection to 60mm
busbars, M8 screws



Osnovno

Ponuda	FuPacT
Naziv proizvoda	Fupact ISFL
Skraćeno ime uređaja	ISFL160
Vrsta proizvoda ili dijela	Prekidač sa osiguračima
Namjena uređaja	Zaštita, nadzor i upravljanje Distribucija
Funkcija signalizacije	Odvojeni nadzor osigurača
Opis polova	1 x 3P preklopiv
Number of fuse carriers	3
Tip rastalnog osigurača	DIN
Veličina rastalnog osigurača	NH000 NH00
Prikladnost za izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60947-3
Providni prekidač	Da
Indikator pozicije kontakta	Da
[I _{th}] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	160 A 40 °C) 12 W
[I _{th}] propisana termalna struja specifičnih kućišta	160 A 40 °C 12 W
Maksimalna disipacija snage po polu	19 W
[U _e] radni nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[U _i] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[U _{imp}] nazivni impulsni podnosivi napon	8 kV
[I _e] nazivna pogonska struja	AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-22B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz

Dodatno

[I _q] Breaking capacity with fuses (kA RMS)	100 kA 415 V AC) 100 kA 500 V AC) 100 kA 690 V AC)
[I _{cw}] nazivna struja otpornosti na kratki spoj	5 kA 1 s
[I _{cm}] Rated short-circuit making capacity	7,65 kA 690 V
Nazivni rad	Neprekidni
Tip upravljanja	Ručka nosača osigurača
Dodatak za zaključavanje	3 lokota
Položaj za montažu	Vodoravno Vertikalno
Način montiranja	Fiksirano

Monterški držač	Sabirnice
Mjesto za montažu	Jedan iznad drugog
Operacija kontakta	Jednostruko prekidanje
Mehanička izdržljivost	1400 ciklus/a
Električna izdržljivost	AC-21B 200 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz AC-22B 200 ciklus/a 500 V AC 50/60 Hz AC-23B 200 ciklus/a 415 V AC 50/60 Hz
Priključci - stezaljke	Vijčani spoj s donje strane M8 160 A Ovješanjem gornji 160 A 60 mm
Okretni moment zatezanja	14 N.m
Širina	50 mm
Visina	405 mm
Dubina	123 mm
Neto masa proizvoda	1,3 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati proizvoda	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Okolina

Klasa zaštite električnog udara	Klasa II prednja strana
IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK07u skladu s EN 50102
Stupanj onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60947
Okolišna temperatura zraka pri radu	-20...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-50...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,500 cm
Paket 1 Širina	15,200 cm
Paket 1 Dužina	44,000 cm
Paket 1 Težina	1,312 kg
Mjerna jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica u Paketu 2	11
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dužina	60,000 cm
Paket 2 Težina	15,030 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Sukladno  Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------