

Технические данные продукта Характеристики

MGU5.203.18NZD

Одноклавишный переключатель (СХ.6) с
индикаторной лампой белый



Основные характеристики

Range of product	Unica
Название	Unica (стандартный дизайн)
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя	1-полюсный на 2 направления
Количество клавиш	1
Область применения	Управление освещением
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Цветовой оттенок	Белый

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 АХ в 250 В переменный ток 50/60 Гц
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$, $\cos \phi = 0,3$
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	LED, цвет: синий, потребление тока: 0.15 mA, рост температуры: 15 °C
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2,5 Мм ² Жесткий кабель 0...2,5 мм ² Гибкий кабель
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма Сплав zamak: монт. рама
Маркировка	OFF
Тип покрытия	Необработанный
Режим фиксации	Винты
Ширина	70,9 мм
Высота	70,9 мм
Глубина	34 мм
Глубина встраивания	22 мм
Вес	0,0584 кг
Температура окружающей среды	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию Директива по ЭМС EN 60669-1
Сертификаты	FR.ME63.B02736

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности продукции для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценки и тестирования продуктов согласно условиям применения или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Спирт Бензин Ацетон Жидкий стеклоочиститель Белизна Аммиак Масло Стойкий к УФ
Экологичность	Не содержит галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---