

Gegevensblad product Kenmerken

5940111

CYB-PS - WCD 3-v RA - Basiseenheid - Snelmontage - Tekstlabel - RAL9010



Hoofd

Productreeks	Thorsman
Productnaam	Thorsman CYB
Type product of component	Master-contactdoos
Product presentatie	Aansluitkit
Kleurtint	Wit (RAL 9010)
Hoeveelheid per set	Set van 1

Complementair

Samenstelling apparaat	Eindstuk Labelvenster Trekontlasting Label
In nominale stroom	16 A
[Ue] nominale operationele spanning	250 V
Aantal stopcontacten	3 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
Positie geaarde kabelschoen	37° geaarde kabelschoen
Aansluiting apparaat	Gecombineerd met slave-uitgang
Aansluitingen - aansluitklemmen	Insteek
Bevestigingsmethode	Vastgedrukt
Materiaal	PC/ABS
Lengte	142 mm
Hoogte	84 mm
Breedte	50 mm

Omgeving

Normen	IEC 60884-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...40 °C
IP beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Gewicht verpakking 1	166 g
----------------------	-------

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
