

Gegevensblad product

Kenmerken

XB5AD912R470K

Harmony XB5 - Kop Ø22mm + montagebasis + potentiometer 470K



Hoofd

Range of product	Harmony XB5
Product or component type	Potentiometer
Device short name	XB5
Koptype	Standaard
Product presentatie	Compleet product

Complementair

Kraag materiaal	Donkergrijs kunststof
Bevestigingsdiameter	22 mm
Compatibiliteit product	Ø 6 mm as
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
CAD totale breedte	30 mm
CAD totale hoogte	42 mm
CAD totale diepte	82 mm
Net weight	0,048 kg
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 13 NEMA 4X
Weerstand hoge druk drukkring	7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
IK-beschermingsgraad	IK03 conform aan IEC 50102
Standards	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN/IEC 60947-1
Product certifications	CSA[RETURN]UL listed[RETURN]BV
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Operator profiel	Uitstekend knopje, met (wit)
Us nominale voedingsspanning	<= 30 V AC <= 42 V DC
Nominaal vermogen in W	0,26 W bij 70 °C
Nauwkeurigheid interne conversieweerstand	+/-10%
Karakteristieken potentiometer	Lineair
Mechanical durability	50000 cycles
Waarde in ohm	470000 Ohm
Materiaal	Cermet
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6

Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
Hoofdgroep	Potentiometer
Productgroep	Potentiometer gekartelde knop
Kleur van markering	Wit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,699 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.