



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilkategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G
Schientyp	Modular Verstellbar
Installiertes Gerät	TeSys: fixiert GV2L TeSys: fixiert GV2P TeSys: fixiert GV3 ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	9 3P: fixiert GV2L 9 3P: fixiert GV2P 7 3P: fixiert GV3 1 3P: fixiert NG160 1 4P: fixiert NG160 1 3P: fixiert NG160 NA 1 4P: fixiert NG160 NA 1 3P oder 4P: fixiert NSXm vertikal Anlage

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, Anschlussblock in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, Anschlussblock in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung, Anschlussblock in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung, Anschlussblock in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	58 mm
Breite	467 mm
Tiefe	97 mm
Produktgewicht	0,34 kg
Farbe	Natur
Material	Metall

## Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,8 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	46,8 cm
VPE 1 Gewicht	330 g

## Nachhaltigkeit

Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------