



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktserie	Prisma G
Produkt oder Komponententyp	Schiene
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma G
Schientyp	Modular Verstellbar
Installiertes Gerät	TeSys: befestigt GV2L TeSys: befestigt GV2P TeSys: befestigt GV3 Compact: befestigt NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Compact: befestigt NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage Compact: befestigt NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter - vertikal Anlage
Beschreibung der Pole	9 x 3P: fixed GV2L 9 x 3P: fixed GV2P 7 x 3P: fixed GV3 1 3P: befestigt NG160 1 4P: befestigt NG160 1 3P: befestigt NG160 NA 1 4P: befestigt NG160 NA 1 x 3P or 4P: fixed NSXm vertical installation

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Standgehäuse - Breite 600 mm Wandgehäuse - Breite 600 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitStandgehäuse 3 Module: GV2L, direkt in 600 mm breitWandgehäuse 3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitStandgehäuse 3 Module: GV2P, direkt in 600 mm breitWandgehäuse 5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitStandgehäuse 5 Module: GV3, direkt in 600 mm breitWandgehäuse 5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse 5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse 5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitStandgehäuse 7 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitWandgehäuse 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse 5 Module: NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitStandgehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 600 mm breitWandgehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitStandgehäuse 7 Module: NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Anschlussblock in 600 mm breitWandgehäuse
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Höhe	58 mm
Breite	467 mm
Tiefe	97 mm
Produktgewicht	0,34 kg
Farbe	Natural
Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	340 g
Höhe VPE1	5,8 cm
Breite VPE1	10,5 cm
Länge VPE1	46,8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	3,78 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	31 cm
Länge VPE2	48,5 cm
Verpackungstyp VPE3	P12

Inhaltsmenge VPE3	300
Gewicht VPE3	113,4 kg
Höhe VPE3	80 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Offer Sustainability

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------