



Ana

Seri	TeSys Deca
Ürün adı	TeSys GV3 TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi	Motor devre kesicisi
Ürün grubu	GV3P
Cihaz uygulaması	Motor koruması
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik

Tamamlayıcı

Kutup tanımı	3P
Şebeke tipi	AC
Kullanım kategorisi	AC-3 'e uygun IEC 60947-4-1
Ağ frekansı	50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-4-1
Sabitlenme modu	35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with 3 x M4 screws)
Motor gücü kW	18,5 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 22 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 37 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
Kesme kapasitesi	100 KA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 KA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 12 KA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 6 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi	100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Kontrol tipi	Döner kol
[In] nominal akım	40 A
Termal koruma ayar aralığı	30...40 A 'e uygun IEC 60947-4-1
Manyetik açma akımı	560 A
[Ith] klasik açık hava termik akımı	40 A 'e uygun IEC 60947-4-1
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-2
Faz arızası hassasiyeti	Evet 'e uygun IEC 60947-4-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60947-1
Kutup başına güç dağılımı	8 W
Mekanik dayanıklılık	50000 cycles
Elektrik dayanıklılık	50000 cycles için AC-3 -de 415 V In
Nominal görev	Sürekli 'e uygun IEC 60947-4-1
Sıkma torku	5 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
Genişlik	55 mm
Yükseklik	132 mm

Derinlik	136 mm
Ürün ağırlığı	0,96 kg
Renk	Koyu gri

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Ürün sertifikaları	CCC[RETURN]JUL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]ABS[RETURN]DNV- GL[RETURN]UKCA
IK koruma derecesi	IK09 muhafaza
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
İklimsel dayanım	'e uygunACS E10
Depolama ortam koşulları	-40...80 °C
Yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C
Mekanik dayanıklılık	Şoklar: 11 ms için 15 Gn kontaktör açık Şoklar: 11 ms için 30 Gn kontaktör kapalı Titreşimler: 4 Gn, 5...300 Hz
Çalışma yüksekliği	3000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	14,600 cm
Package 1 Weight	983,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	133,960 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	 Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------