



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway One
Type product of component	Noodarmatuur
Apparaattoepassing	Verlichting
Functie	Standaard
Operationele modus	Niet permanent
Aantal batterijen	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Lichtbron	Fluorescerende buis G5 8 W
Kleur lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Extra informatie schakelmateriaal	Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen

Complementaire kenmerken

Bereik compatibiliteit	TBS afstandsbediening
[Ue] nominale bedrijfsspanning	220...230 V AC/DC 50 Hz
Energieverbruik in VA	8,4 VA
Stroomverbruik in W	1,6 W
Stroomverbruik	36 mA
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Type kap	Kap met Fresnel lens
Montage apparaat	Opbouw plafond Hangende plafond Inbouw vals plafond Inbouw wand Opbouw wand Elektrisch gedeelte
Materiaal	Behuizing: kunststof Afdekplaat: kunststof
Hoogte	160 mm
Diepte	68 mm
Breedte	375 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK beschermingsgraad	IK07
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	Aenor[RETURN]ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,4 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	38,1 cm
Package 1 Weight	1,45 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------