

Gegevensblad product

Kenmerken

XACB3201

Harmony XAC-B - Hangende drukknopkast - 2 knoppen / 1 noodstop



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknopkast
Device short name	XACB

Complementair

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Met glas versterkt polyester
Electrical circuit type	Vermogenskring
Enclosure type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing hangende drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling controlestation	2 drukknoppen + 1 noodstop
Type bedieningsknop	Stopdrukknop Ø 40 mm 3 NC vergrendeling Eerste drukknop 3-polig raise, slow Tweede drukknop 3-polig lower, slow
Compatibiliteit product	XESD2201 voor omkeren XACS499 voor noodstop
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Standards	IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1
Product certifications	CSA type 4
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
Mechanical durability	1000000 cycles
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 10...22 mm
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	20 A
Ui toegekende isolatiespanning	Noodstopcontact: 400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 300 V conform aan CSA
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten	Momentactie
Bedieningskracht	32 N drukknop 40 N noodstop

Kortsluitbeveiliging	12 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
Nominaal vermogen in hp	3 hp bij 240 V
Nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W bij 240 V 3000 W bij 400 V
Elektrische duurzaamheid	1000000 Cycles AC-3, 3000 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 1000000 Cycles AC-4, 3000 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 700000 Cycles AC-3, 3000 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-4, 3000 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14)NO (33-34)NO (53-54)NO (73-74)NO (63-64)NO (23-24)NO
Beschrijving klemmen ISO nr 2	(31-32)NC (21-22)NC (11-12)NC
Terminalidentificer	(13-14)NO (11-12)NC
Net weight	1 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,800 cm
Package 1 Width	11,600 cm
Package 1 Length	26,900 cm
Package 1 Weight	978,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,532 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------