



Hoofdkenmerken

Productgamma	XR en XF
Type product of component	Limietschakelaar standaardschroef
Korte naam apparaat	XRBA
Productspecifieke toepassing	Controle vloeistofniveau in pompsystemen Pos. controle van bew. onderdelen van hijs- en materiaalverwerkingsapp.
Materiaal	Aluminiumlegering: behuizing PPO (polyphenyleenoxide): afdekplaat Stainless steel: invoerdrijfas
Type operator	Kale drijfas
Bedieningspositie	Rechterzijde
Maximaal toerental	1000 tpm van invoerdrijfas
Aantal polen	1
Werking contacten	Snap action
Ie toegekende bedrijfstrom	A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform EN/IEC 60947-5-1
Compatibiliteit product	XRBAZ947

Complementaire kenmerken

Vertagingsverhouding	13:1
Bedrijfskoppel	5 N.m bij 20 °C
Mechanische levensduur	15000000 cycli
Type en samenstelling contact	6 C/O
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V conform EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform EN/IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG
Aansluitingen - klemmen	Vaste schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met kabelhuls

Elektrische levensduur	500000 Cycli AC-15 50/60 Hz inductief bij 12 V, 65 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz inductief bij 127 V, 450 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz inductief bij 220 V, 530 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz inductief bij 24 V, 108 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz inductief bij 48 V, 216 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz resistief bij 12 V, 18 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz resistief bij 127 V, 165 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz resistief bij 220 V, 220 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz resistief bij 24 V, 35 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli AC-15 50/60 Hz resistief bij 48 V, 700 VA, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 inductief bij 110 V, 130 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 inductief bij 12 V, 55 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 inductief bij 220 V, 135 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 inductief bij 24 V, 84 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 inductief bij 48 V, 110 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 resistief bij 110 V, 65 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 resistief bij 12 V, 27 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 resistief bij 220 V, 67 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 Cycli DC-13 resistief bij 24 V, 39 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1 500000 cycli DC-13 resistief bij 48 V, 50 W, gebruiksnelheid <3600 cyc/u, belastingsfactor 0,5 EN/IEC 60947-5-1
Aanpassing voor potentiometer	Met, ratio 1
Ingang kabel	1 ingang getapt voor Pg 16-kabelwartel, klemvermogen: 10...14 mm 1 ingang getapt voor Pg 9-kabelwartel, klemvermogen: 5...8 mm
Nettogewicht	1,35 kg

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Schokbestendigheid	80 gn voor 11 ms
Trillingsweerstand	> 5 gn (f= 10...60 Hz)
IP-beschermingsgraad	IP55 conform EN/IEC 60529 IP555 conform NF C 20-010

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	1,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
-------------------	--

Contractuële waarborg

Garantie

18 months
