



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Beschreibung der Pole	3P
Stromaufnahme	25 mA
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 16 A
Einstellung der Lichtstärke	1...200 lux
Schaltzeit	1 min.
Höhe	57 mm
Breite	70 mm
Tiefe	90 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,8 cm
VPE 1 Breite	7,8 cm
VPE 1 Länge	10,4 cm
VPE 1 Gewicht	160,48 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------