



Hoofdkenmerken

Gamma	Acti 9
Type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat	Vigi iC60
Beschrijving polen	2P
[In] nominale stroom	25 A
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Earth leakage protection type	Type AC
Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230/400 V AC 50/60 Hz conform EN 61009-1 230/415 V AC 50/60 Hz conform IEC 61009-1
Normen	IEC 61009-1 EN 61009-1
Stap van 9 mm	3

Complementaire kenmerken

Locatie eenheid in systeem	Uitgang
Technologie uitschakeling differentiëel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product	Enkelvoudige klem
Lokale signalering	Uitschakelindicator
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Plug in
Verdeelblok	Onder: JA
Hoogte	91 mm
Breedte	27 mm
Diepte	73,5 mm
Gewicht product	0,165 kg
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm ² stijve zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...16 mm ² flexibel zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...16 mm ² flexibel met kabelhuls
Draadstriplengte	14 mm voor onder aansluiting
Aandraaimoment	2 N.m onder

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassingen of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Vervuilinggraad	3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 μ s impulsweerstand, 250 A conform IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Verpakkingsgewicht (lb)	148 g
Gewicht verpakking 2	4,526 kg
Gewicht verpakking 3	44,71 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------