



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Baureihe	Mureva-Lichter
Produkt- oder Komponententyp	Floodlight
Geräteanwendung	Lagerhäuser und Parkgaragen Gebäude Unterstützung von Mediengeräten Öffentliche Bereiche Sichere Beleuchtung Stadien und Arenen

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung	300 W
Lichtquelle	LED
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Leistungsfaktor	0,9
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Lichtfluss	36000 lm
Lebensdauer der Glühbirne	50000 h
Farbtemperatur	6500 K
Farbton	Schwarz
Geliefertes Zubehör	Sensor
Elektrische Isolationsklasse	Klasse E
Strahlwinkel	110 °
Form	Rechteckig
Höhe	439,0 mm
Breite	339,0 mm
Tiefe	71,0 mm
Produktgewicht	7,64 kg

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK06
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12 cm
VPE 1 Breite	37,8 cm
VPE 1 Länge	49,8 cm
VPE 1 Gewicht	7,972 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 years
----------	---------