



Principales

Gamme de produits	TwinBus
Type de produit ou de composant	Poste intérieur vidéo confort mains libres
Type de bouton de commande	Touches de commande pour navigation dans le menu Bouton d'ouverture des portes Touche pour fonction commande d'éclairage Bouton de confidentialité Touche pour communication vocale
Nuance de la couleur	Blanc
Type interphone	Avec cornet

Complémentaires

Mode d'installation	Montage en saillie Installation sur bureau
Type d'afficheur	TFT couleur rétro éclairé
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels
Taille de l'afficheur	3.5 pouces
Luminosité	Réglable
Contraste	Réglable
Informations affichées	Interface de commande par menu sur écran en 13 langues
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Alimentation	Par alimentation vidéo TwinBus
Fonction disponible	Différentiation de la tonalité d'appel pour porte/sol/appel interne Visuel d'appel optique Relais d'appel 1 bouton configurable Contrôle du volume vocal Mémoire d'appel
Mode de raccordement	Bus audio et vidéo
Type de signalisation	Choix de 20 sonneries "real sound"
[Ue] tension assignée d'emploi	18...24 V c.c. alimentation centrale 12 V c.a. alimentation décentralisée 18...24 V c.c. alimentation décentralisée
Largeur	221 mm
Hauteur	91 mm
Profondeur	24 mm
Poids du produit	0,263 kg

Environnement

Température de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...80 %

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,4 cm
Longueur de l'emballage 1	24,3 cm
Poids de l'emballage 1	578 g

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie