

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 33493

## ComPact NS1000NA - interrupteur sectionneur - 4P - fixe prise avant



### Principales

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                | ComPacT NS                     |
| Nom de l'appareil             | ComPact NS1000 NA              |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur-sectionneur       |
| Application                   | Distribution                   |
| Type d'offre                  | C4                             |
| Description des pôles         | 4P                             |
| Type de réseau                | CA                             |
| Niveau de performance         | NA                             |
| Aptitude au sectionnement     | Oui se conformer à CEI 60947-3 |

### Complémentaires

|                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Type de commande                                    | Par maneton                                                                                                                                                                                               |
| Mode d'installation                                 | Fixe                                                                                                                                                                                                      |
| Raccordement amont                                  | Façade                                                                                                                                                                                                    |
| Raccordement aval                                   | Façade                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] courant assigné d'emploi                       | AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A : 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] tension assignée d'isolement                   | 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                              |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs          | 8 kV se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                                           |
| [Ith] courant thermique conventionnel               | 1000 A à 60 °C                                                                                                                                                                                            |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible    | 25 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3<br>4 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3                                                                                                            |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 52 kA 690 V CA à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] tension assignée d'emploi                      | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                              |
| Coupe pleinement apparente                          | Oui                                                                                                                                                                                                       |
| Coupe visible                                       | Non                                                                                                                                                                                                       |
| Durée de vie mécanique                              | 6000 cycle se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                                     |
| Durée de vie électrique                             | 1000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                   |
| "Pas" de raccordement                               | 70 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Hauteur                                             | 327 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Largeur                                             | 280 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Profondeur                                          | 147 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Poids du produit                                    | 18 kg                                                                                                                                                                                                     |

## Environnement

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Normes                                 | CEI 60947-3                  |
| Certifications du produit              | ASTA[RETURN]ASEFA            |
| Degré de pollution                     | 3 se conformer à CEI 60947-3 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C                  |
| Température ambiante de stockage       | -50...85 °C                  |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 1       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 1      | 60 cm     |
| Poids de l'emballage 1         | 15,355 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| Profil de circularité               |  <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                             |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|