

Fiche produit

Caractéristiques

757328DL

Soléfuse 80 A avec percuteur 7,2 kV - 17,5 kV



Principales

Gamme de produit	Solefuse
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 UTE C64200 UTE C64210
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

Complémentaires

Courant nominal (In)	80 A
Tension assignée (Ur)	7,2 kV 17,5 kV
Tension assignée de service (Us)	3...17,5 kV
Courant de décharge maximal	40 kA
Courant de freinage	400 A
Résistance moyenne	15,1 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	180 W
Type d'installation	Intérieure
Matière	Fibre de verre
Destination du produit	Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	520 mm
Poids du produit	2,3 kg
Diamètre	55 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	52,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,427 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	8,200 cm
Largeur de l'emballage 2	22,500 cm
Longueur de l'emballage 2	55,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,282 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	104,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------