

Fiche produit

Caractéristiques

GBX060020K

Lexium GBX - réducteur planétaire - Ø60mm - réduction 20:1 - <12arc.min - 44N.m



Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 62 ILM Lexium 52 Lexium ILS Lexium 62 Lexium ILA Lexium 28 Lexium SD3 Lexium ILE Lexium 32
Type de réducteur	Denture droite
Type de produit ou équipement	Réducteur planétaire
Nom de l'appareil	GBX
Conformité	BSH (55 mm, 1 taille moteur) BSH (55 mm, 2 taille moteur) BRS3 ILE (66 mm, 1 taille moteur) ILE (66 mm, 2 taille moteur) ILA (57 mm, 1 taille moteur) ILA (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 1 taille moteur) ILS (57 mm, 2 taille moteur) ILS (57 mm, 3 taille moteur) BCH2 (60 mm, 1 taille moteur) SH3 MH3 ILM
Diamètre externe réducteur	60 mm
Ratio réducteur	20:1

Complémentaires

Jeu de torsion maximal	12 arc.min
Rigidité de torsion	2,5 N.m/arcmin
Couleur du boîtier	Noir
Matière du boîtier	Aluminium anodisé noir
Matière de l'axe	C 45
Informations complémentaires	Lubrifié pendant toute la durée de vie
Durée de vie en heures	30000 H à 100 Tr/mn à 30 °C
Position de montage	Toutes positions
Rendement	94 %
Force radiale maximale Fr	340 N à 100 Tr/mn, force appliquée à mi-distance de l'arbre de sortie pendant 30000 heures à 30°C
Force axiale maximale Fa	450 N à 100 Tr/mn, pendant 30000 heures à 30°C
Moment d'inertie	0,075 kg.cm²
Couple de sortie continu	44 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
Couple de sortie maximal	70 N.m à 100 Tr/mn à 30 °C
Poids du produit	1,1 kg
Diamètre d'entrée	14,0 mm

Environnement

Intensité sonore	58 dB à 1 m, sans charge
Degré de protection IP	Arbre de sortie: IP54
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...90 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,800 cm
Longueur de l'emballage 1	14,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,013 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,691 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions avec le Kit d'Adaptation pour Servo-Moteur



(1) Kit d'adaptation GBK

(2) les cotes a1, c, Ø 6, Ø 7, Ø 8 liées au kit d'adaptation GBK dépendent de l'association réducteur/servo-moteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5
67,5	35	30	2,5	16	5	60	40 h7	14 h7	M5 x 8	52

Valeurs en in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5
2,66	1,38	1,18	0,10	0,63	0,19	2,36	1,57 h7	0,55 h7	M5 x 0,31	2,05