

Fiche produit

Caractéristiques

GVAS385

TeSys GVAS - déclencheur voltmétrique - 380..400Vca 50Hz



Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Type de produit ou équipement	Déclencheur à émission de tension
Nom de l'appareil	GVAS

Complémentaires

Compatibilité de gamme	TeSys GV2ME[RETURN]TeSys GV2LE[RETURN]TeSys GV2L[RETURN]TeSys GV2P[RETURN]TeSys GV3L[RETURN]TeSys GV3P[RETURN]TeSys Deca
[Uc] tension circuit de commande	380...400 V CA 50 Hz 440 V CA 60 Hz
Plage de tension du circuit de commande	0,7 à 1,1 Un
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA se conformer à CEI 60947-1 600 V CA se conformer à UL 60947-4-1 600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
Réglage du seuil en tension	0,75 à 0,2 Un
Puissance d'appel en VA	14 VA CA
Puissance d'appel en W	10,5 W
Consommation moyenne au maintien en VA	5 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	1,6 W
Temps de fonctionnement	10...15 ms se conformer à CEI 60947-1
Facteur de marche	100 %
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...2,5 mm ² rigide Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm ² souple avec extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm ² souple avec extrémité de câble
Couple de serrage	< 1,4 N.m sur borniers à vis-étrier
Durée de vie mécanique	10000 Cycle avec GV3P et GV3L 30000 cycle avec GV2ME etGV2P
Quantité du lot	Lot de 10
Hauteur	89 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	0,105 kg
Couleur	Gris foncé

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,300 cm
Longueur de l'emballage 1	9,200 cm
Poids de l'emballage 1	107,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,926 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------