

Fiche produit

Caractéristiques

50440

Vigirex - tore fermé - pour protection différentielle MA - diamètre 120mm



Principales

Gamme	VigiPacT
Nom de l'appareil	MA120
Type de produit ou équipement	Capteur de courant différentielle
Application	Surveillance de l'équipement et contrôle
Compatibilité de gamme	VigiPacT RH10M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH10P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH21M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH21P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH68M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH86M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH86P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH99M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH99P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH197M relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RH197P relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RHU relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RHUs relais différentiel de signalisation et protection[RETURN]VigiPacT RMH relais différentiel de signalisation et protection
Type de capteur de courant	Tore bobiné fermé de type A
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A

Complémentaires

Rapport de transformation	1/1000
Type de réseau	CA/CC
Fréquence du réseau	45...440 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	85 kA pour 0,5 s
Courant de court-circuit résiduel admissible	85 kA / 0,5 s se conformer à CEI 60947-2
[Ui] tension d'isolement	1000 V
Catégorie de surtension	IV
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV
Mode d'installation	Fixe (câbles) Fixe (face arrière pleine) Fixe (tôle profilée) Fixe (face arrière rainurée) Encliquetable (rail DIN)
Valeur calorifique	3,89 MJ
Mode de raccordement	Connexion à vis 0,22 mm²
Diamètre	120 mm intérieur:

Diamètre extérieur du câble	60 mm: 240 mm ² (maximum)
Poids du produit	0,59 kg
Hauteur	164 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	44 mm

Environnement

Degré de protection IP	Connecteurs: IP20 IP30
Caractéristique d'environnement	Exposition à la chaleur humide hors fonctionnement (25 à 55 °C, HR 95 %) : 28 cycles se conformer à CEI 60068-2-30 Brouillard salin: Kb/2 se conformer à CEI 60068-2-52 Exposition à la chaleur humide en fonctionnement: catégorie C2: 48 heures se conformer à CEI 60068-2-56
Degré de pollution	Niveau 3 se conformer à CEI 60664-1
Température ambiante de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante de stockage	-55...85 °C
Normes	CEI 60947-2
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,100 cm
Largeur de l'emballage 1	17,600 cm
Longueur de l'emballage 1	20,200 cm
Poids de l'emballage 1	538,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	26
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	14,340 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	104
Hauteur de l'emballage 3	50,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	70,288 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------