

Fiche produit

Caractéristiques

SC3504E5045

Boîtier de commande 3DO ventilation+1DO
chaud/froid+1DO froid+4AI



Principales

Nom de l'appareil	SC3000
Largeur	80,01 mm
Type de produit ou équipement	Pack relais
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Application	Ventilo-convecteur basse tension
Règlement Européen	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension 1999/5/CE - directive R&TTE
Poids du produit	0,34 kg
Profondeur	33,02 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-0...50 °C
Hauteur	121,92 mm
Température ambiante de stockage	-30...50 °C
Nombre de sorties	3 relais de ventilateur 2 relais de vanne
Normes	CEI 61326-1:2005 FCC partie 15 sous-partie B ICES-003 UL 873 EN 60730-2-9 UL 61010-1:ed. 3 CEI 61010-1:ed. 3 CSC 61010-1:ed. 3 CSA C22.2 N° 24
Gamme	EcoStruxure Building Expert

Complémentaires

Application spécifique du produit	Commande du convecteur à ventilation 3 niveaux de vitesse Commande du régulateur de réchauffement Commande du refroidisseur Commande du régulateur de chauffage/refroidissement
Courant maximum des sorties	Pour relais de ventilateur: 13 A à <= 277 V CA et 0,5 hp, marron/bleu/rouge fil Pour vanne froid: 5 A à <= 277 V CA, jaune fil Pour vanne chaud: 10 A à <= 277 V CA, orange fil
Compatibilité de gamme	EcoStruxure Building Expert carte de communication EcoStruxure Building Expert Série SE7000 SER7300 contrôleur d'ambiance EcoStruxure Building Expert Série SE8000 SER8300 contrôleur d'ambiance
Type de charge	Moteur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz Ventilateur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz Vanne - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz
Mode de raccordement	Borne à vis AWG 22 à AWG 14

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------