



Osnovno

Ponuda	Fupact
Naziv proizvoda	Fupact ISFT
Skraćeno ime uređaja	ISFT100
Vrsta proizvoda ili dijela	Prekidač sa osiguračima
Namjena uređaja	Distribucija Zaštita, nadzor i upravljanje
Opis polova	3P
Number of fuse carriers	3
Tip rastalnog osigurača	DIN
Veličina rastalnog osigurača	NH000
Prikladnost za izolaciju	Da
Providni prekidač	Da
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	100 A 40 °C) 9 W 100 A 40 °C) vodoravno 100 A 40 °C) vertikalno 70 A 70 °C) vodoravno 70 A 70 °C) vertikalno 75 A 65 °C) vodoravno 75 A 65 °C) vertikalno 80 A 60 °C) vodoravno 80 A 60 °C) vertikalno 85 A 55 °C) vodoravno 85 A 55 °C) vertikalno 90 A 50 °C) vodoravno 90 A 50 °C) vertikalno 95 A 45 °C) vodoravno 95 A 45 °C) vertikalno
[Ithe] propisana termalna struja specifičnih kućišta	160 A 40 °C 9 W 100 A 40 °C 9 W
[Ue] radni nazivni napon	440 V DC 690 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz AC-20 690 V DC DC-20
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz 690 V DC
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV
[Ie] nazivna pogonska struja	AC-21B: 100 A at 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 A at 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B: 160 A at 380/415 V AC 50/60 Hz DC-21B: 100 A at 125 V DC (1 pol) DC-21B: 100 A at 220 V DC (1 pol) DC-21B: 100 A at 440 V DC (1 pol)

Dodatno

[Icm] Rated short-circuit making capacity	Icm 105 kA 500 V Icm 105 kA 690 V Icm 176 kA 415 V Icn 50 kA 500 V Icn 50 kA 690 V Icn 80 kA 415 V
Nazivni rad	Neprekidni
Tip upravljanja	Ručka nosača osigurača
Dodatak za zaključavanje	3 lokota
Monterški držač	DIN nosač, s posebnim priborima Montažna ploča
Mjesto za montažu	Usporedno
Operacija kontakta	Jednstruko prekidanje
Mehanička izdržljivost	2000 ciklus/a
Električna izdržljivost	AC-21B 300 ciklus/a 690 V AC 50/60 Hz AC-22B 300 ciklus/a 415 V AC 50/60 Hz
Priključci - stezaljke	Vijčane stezaljke 100 A 1,5...50 mm²
Okretni moment zatezanja	3 N.m stezaljka
Širina	89 mm
Visina	141 mm
Dubina	71 mm
Standardi	IEC 60269-2-1 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-1
Certifikati proizvoda	KEMA-KEUR

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK07u skladu s EN 50102
Stupanj onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60947
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-50...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,4 cm
Paket 1 Širina	9 cm
Paket 1 Dužina	15,5 cm
Paket 1 Težina	467 g

Održivost ponude

Direktiva EU RoHS	Sukladno Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki Profil Proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------