

Fiche produit

Caractéristiques

LE2D35U7

démarrateur inverseur TeSys LE2D 35 A bobine
240 V CA



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE2D
Type de produit ou équipement	Démarrateur inverseur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur inverseur
Puissance moteur kW	15 KW à 380/400 V CA 50/60 Hz 15 KW à 415 V CA 50/60 Hz 15 KW à 440 V CA 50/60 Hz 7,5 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz 18,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 18,5 KW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]	26,5 A
Tension du circuit de commande [Uc]	240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O Sélecteur 2 positions démarrage I-II

Complémentaires

Nombre d'entrée de câble	2 entrée câble: ISO20 haut 2 entrée câble: ISO25 haut 2 entrée câble: Pg 16 inférieur 2 entrée câble: Pg 21 inférieur 2 entrée câble: ISO20 inférieur 2 entrée câble: ISO25 inférieur
Largeur	101 mm
Hauteur	201 mm
Profondeur	160 mm
Poids du produit	4,1 kg

Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforming to CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	29 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Poids de l'emballage 1	4,1 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------