

Product data sheet

Characteristics

A9C23515

Contactor Ict Comanda Manuala 16A 1Nd 1Ni
220V 50Hz



Principal

Gama de produse	Acti9
Nume produs	Acti9 iCT
Tip produs sau componenta	Contactor
Nume scurt al dispozitivului	iCT
Aplicatie a dispozitivului	Motor-heating-lighting
Poli	2P
[Ie] curent nominal de utilizare	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Compozitie contact pol	1 NO + 1 NC
Tip retea electrica	C.a.
Tip de control	Comandă de la distanță și manuală
Tensiune circuit de comanda	220 V c.a. 50 Hz

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50 Hz
Putere maxima	1,3 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Tip semnal de control	Comandă meținută
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Semnalizare locala	Indicator de acționare
Puterea consumata la mentinere in VA	3,8 VA
Varf de putere in VA	15 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	68,5 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Durabilitate electrica	100000 Cic IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 Cic IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B 30000 Cic IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Cic EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Conexiuni - borne	Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5 mm ² rigid Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1...4 mm ² flexibil Circuit de alimentare borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5...6 mm ² rigid Circuit de comanda borne tip tunel1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm ² rigid Circuit de comanda borne tip tunel2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm ² flexibil

Cuplu de strangere	Circuit de comanda: 0,8 N.m Circuit de alimentare: 0,8 N.m
Compatibilitate produs	IACts
Cod compatibilitate	ICT
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Standarde	IEC/EN 61095
Nivel de zgomot	30 dB
Disipare de caldura	1,3 W
Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare	2
Tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-4-1 2 conformitate cu SR EN 61095 2 conformitate cu SR EN 1095
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	119,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	8,1 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,488 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	18,343 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie

18 luni