



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Blokk for mekanisk forigling
Kompatibilitet	LC1D80...D150 3 faser AC LC1D80 3 faser DC LC1D150 3 faser DC LC1D80 3 phases + neutral AC LC1D115 3 phases + neutral AC LP1D80 3 phases + neutral DC LC1D115 3 phases + neutral DC
[Uc] control circuit voltage	42/48 V AC 50/60 Hz 42/48 V DC

Komplementær

Montasjeplassering	Front side
Utløserkontroll	Electrical Manuell
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Nødvendig effekt i VA	25 for AC krets
Nødvendig effekt i W	30 W for DC krets
Mekanisk levetid	500000 sykluser
Bruksområde	1200 cyc/h
"on-load" -faktor	10 %
Vekt	0,09 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL
IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529
Overflatebeskyttelse	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,7 cm
Package 1 Weight	99,0 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------