



Fő jellemzők

Termékválaszték	Zelio Logic
Termék vagy alkatrész típusa	Üsszesítő számláló
Kijelző típusa	Mechanikus
Méret	50 x 60 mm
Megjelenítő digitek	8 számjegy - 4 mm magasságban
Maximum counting frequency	25 Hz
Újrabeállítás	Nélkül
Számláló kapacitása	0...9 999 999
Technológia típusa	Elektromechanikus

Kiegészítő jellemzők

[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen $\pm 10\%$
Teljesítmény W-ban	2,5 W
Tartalék idő	Állandó
Számláló üzemmód	Hozzáadás
Bemeneti funkció	Számlálás
Bemenet típusa	Kontaktus
Mechanikai tartósság	200000000 ciklus
Szerelési mód	Süllyesztett szerelés
Rögzítés	Panel szerelése
Csatlakozás típusa	AMP kábelsaru (csatlakozó)
Magasság	50 mm
Nettó súly	0,15 kg
Szélesség	60 mm
CAD teljes szélesség	60 mm
CAD teljes magasság	50 mm
CAD teljes mélység	94 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 50082-1 EN/IEC 50082-2
Terméktanúsítványok	cURus (873)
IP védettségi szint	IP40 megfelel EN/IEC 60529
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás ($f= 10...150$ Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn esetén 6 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	15,6 cm
1. csomag hossza	11,8 cm
1. csomag súlya	188 g

Kínálat fenntarthatósága











EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Electromechanical and Electronic Totalizing Counters


Dimensions, Flush-Mounting

Counters Dimensions	Flush-Mounting
XBKT50000U••M, XBKT70000U••M	
 mm in. e 64.2 2.53 75 2.95 41.5 1.63 31 1.22	 mm in. 38.5 1.52 27 1.06
XBKT60000U00M	
 mm in. e 33.7 1.33 42.3 1.67 30 1.18 20 0.79	 mm in. 27^{+1.1}_{-0.5} 1.06^{+0.005}_{-0.002} 14.2 0.56
XBKT60000U1•M	
 mm in. 88 3.47 101.5 3.99 60 2.36 38 1.5 50 1.97	 mm in. 2xØ4.3 2xØ0.17 29.5 1.16 55 2.17
XBKT80000U00M	
 mm in. 88 3.47 94 3.7 60 2.36 38 1.5 50 1.97	 mm in. 2xØ4.3 2xØ0.17 29.5 1.16 55 2.17
XBKT81030U33E	
 mm in. e 32 1.26 40 1.58 48 1.89 24 0.95	 mm in. 22^{+1.1}_{-0.5} 0.87^{+0.002}_{-0.001} 45^{+1.1} 1.77^{+0.002}_{-0.001}
e: panel thickness, 1 mm < e < 2.5 mm / 0.039 in. < e < 0.098	


Wiring Diagrams of Electromechanical and Electronic Totalizing Counters

Counters with Mechanical Display

XBKT50000U••M, XBKT70000U00M




XBKT60000U1•M, XBKT80000U00M



Counters with LCD Display, Lithium Battery Supply

XBKT181030U33E

PNP Transistor, NPN Transistor




- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Reset Key Locking Facility



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Volt-free Contact



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset