

Product data sheet

Characteristics

LGYN12512

Linery - additional Neutral bar for screw distri block - 125 A - 12 connections



Principal

Gama	Linery
Nume produs	Linery DS
Tip produs sau componenta	Modul de extensie
Accesorii de tip pieptene, cleme pentru distribuția terminală	Bară de nul
Descriere poli	1N
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare

Suplimentar

Iesiri caseta de distributie	12 holes
Suport de montare	Direct mounting on rear
Mod de montare	Cu suruburi
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	8 kV conformitate cu EN/IEC 61439-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	3,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	20 kA
Lungime pod de bare	125 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand	14
Pas de 18 mm	7
Inaltime	20 mm
Latime	125 mm
Adancime	35 mm
Greutate neta	111 g
Conexiuni - borne	Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10...35 mm ² rigid Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 4...25 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 2,5...25 mm ² rigid Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 1,5...16 mm ² flexibil cu Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...16 mm ² rigid Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5...10 mm ² flexibil cu
Cuplu de strangere	Alimentare 2,5 N.m PZ2 șurubelniță 9 mm Alimentare 2,5 N.m plat șurubelniță 9 mm Distributie 2 N.m PZ2 șurubelniță 7,5 mm Distributie 2 N.m plat șurubelniță 7,5 mm Distributie 2 N.m PZ2 șurubelniță 6,5 mm Distributie 2 N.m plat șurubelniță 6,5 mm
Compatibilitate gama	Compact

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Standarde	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Grad de poluare	3
Categorie de supratensiune	III
Rigiditate dielectrica	2500 V
Temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
Culoare	Alb (RAL 9003)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2 cm
Latime prima forma de impachetare	3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	122 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	30 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	12,832 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.