

Product data sheet

Characteristics

NSYLAM14T5

Lampa Fluorescenta T5 14W



Principal

Gama de produse	Prize de iluminat și de forță
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii iluminat
Tip produs sau componenta	Lampa
Aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare Cablul interconectare lampa

Suplimentar

Putere nominala lampa	14 W
[Ue] tensiune nominala de functionare	220 V 50/60 Hz
Baza bec	T6
Tip bec	Fluorescent
Flux luminos	650 lm
Durata de service in ore	8000 H
Conexiune electrica	1 conector tata precablat Cablul 3 m
Locul de montare	Partea superioară a tabloului
Support de montare	Vertical Sina DIN Pârâi metalice Sineincrucisate
Mod de fixare	Fixare magnetică Suruburi
Compatibilitate gama	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PLM) Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX) Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM)
Material	Alb plastic
Inaltime	20 mm
Latime	575 mm
Adancime	36 mm

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Clasa de izolare electrica	Clasa II
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94
Compatibilitate electromagnetica	Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
Standarde	UL 508 A
Temperatura ambientala de functionare	-16...65 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------