

Product data sheet

Characteristics

NSYLAMCB

Lampa Fluorescenta + Priza British



Principal

Gama de produse	Prize de iluminat și de forță
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu iluminat
Tip produs sau componenta	Lampa
Aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare Lampa Contact si priza alimentare

Suplimentar

Standard priza	British
Putere nominala lampa	11 W
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V 50/60 Hz
Baza bec	2G7
Tip bec	Fluorescent
Tip de control	Contact integrat
Flux luminos	900 lm
Durata de service in ore	8000 H
Conexiune electrica	Conector cu surub <= 2.5 mm ²
Locul de montare	Partea superioară a tabloului
Suport de montare	Sineincrucisate Părți metalice Sina DIN Vertical
Mod de fixare	Suruburi Clipsare Fixare magnetică
Compatibilitate gama	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PLM) Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX) Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM)
Material	Gri deschis plastic
Inaltime	40 mm
Latime	372 mm
Adancime	63 mm

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529
Clasa de izolatie electrica	Clasa 1
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94
Compatibilitate electromagnetica	Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4
Standarde	UL 508 A

Certificari produs	VDE
Temperatura ambientala de functionare	-16...65 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	40 cm
Greutate prima forma de impachetare	850 g

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------