


Product data sheet

Characteristics

NSYTRP24PE

Bloc Terminal Cu Impamantare Linergy6Mm²
1Nivel 1X1 Conex. Cu SurubVerde-Galben



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului	TRP
Tip cutie de borne	Protective earth
Nivelul blocului terminal	1
Mod de montare	Clipsabil
Sectiune nominala	2,5 mm ²
Lungime	72 mm
Culoare	Verde-galben
Cantitate pe set	Set de 50

Suplimentar

Latime	5,2 mm
Inaltime	36,5 mm
Conexiuni - borne	2 x push-in aval 2 x push-in amonte
Number of connections	4
Pozitie de conectare	Sus
Numarul de intrari de masurare	2
Sectiune cablu	0,08...4 Mm ² , solid 0,08...2,5 Mm ² , flexibil fara 0...2,5 mm ² , flexibil cu
Lungime de dezizolare conductor	10 mm
Tip instrument	Disconnection flat screwdriver Connection without tool
Material	Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Pierdere dielectrica	0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica	3,7 at 1 MHz
Rezistivitate	10000 MΩ.M conformitate cu IEC 60093 10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei	1000 GΩ conformitate cu IEC 60093 1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj	500 CTI (> 400 kV) conformitate cu IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara	V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta	13,6 g
Compatibilitate gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilitate produs	Cabinet Spacial

Mediu

Certificari produs	IEC-Ex[RETURN]VDE[RETURN]cURus[RETURN]EAC[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]CSA[RET
Rigiditate dielectrica	1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare	-40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 -40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,500 cm
Latime prima forma de impachetare	3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	12,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	686,000 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------