

Product data sheet

Characteristics

16332

descarcator Modular Prd1 25R, 3 Poli + N, 350V, cu Transfer La Distanta



Principal

Gama de produse	Multi9
Nume produs	Multi9 PRD1
Tip produs sau componenta	Descărcător cu cartuş debroşabil
Nume scurt al dispozitivului	PRD1 25r
Aplicatie a dispozitivului	Distributie
Standarde	SR EN 61643-11:2012 IEC 61643-12:2011
Certificari produs	UE
Etichete privind calitatea	KEMA-KEUR
Descriere poli	3P + N
Semnalizare de la distanta	Cu
Compozitie contacte de semnalizare	1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare	TN-S TT TN-C

Suplimentar

Tip clasa descarcator de supratensiune	Type 1 + 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune	Spark gap MOV
[Ue] tensiune nominala de functionare	230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Mod comun 100 kA (N/PE) Mod diferential 25 kA (L/N)
[Iimp] curent de impuls	Mod comun 100 kA N/PE 50 As Mod diferential 25 kA L/N 12,5 As
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	Mod diferential 350 V L/N Mod comun 350 V N/PE
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE Mod diferential <1,5 kV tip 2 L/N
[If] curentul ce trebuie urmat	25 KA mod diferential L/N 0,1 kA mod comun N/PE
Tip dispozitiv de deconectare	Associated fuse gG 315 A up to Isc = 25 kA Înterruptorul asociat NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA Înterruptorul asociat NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA Înterruptorul asociat Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
Tensiune circuit de semnalizare	1 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare	Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand	16
Inaltime	90 mm
Latime	142,8 mm
Adancime	70 mm
Greutate neta	1,43 kg
Culoare	Gri antracit (RAL 7016)
Material	PBT (polibutilenă tereftalată)

Conexiuni - borne	Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5...35 mm ² Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5...35 mm ²
Cuplu de strangere	4,5 N.m

Mediu

Grad de protectie IK	IK05 conforming to IEC 62262
Umiditate relativa	5...90 %
Altitudine de functionare	2000 m
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,500 cm
Latime prima forma de impachetare	14,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,345 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	10,002 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------