



EAN Code: 3303430082224



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse
Geliefertes Zubehör	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 3 Scharnier
Art der Tür	Einfach
Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Erweiterunggehäuse - Breite 600 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl der Schlösser	3
Türöffnungswinkel	130°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	27
Gehäusematerial	Griff: Polyamid Glas Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	1380 mm
Breite	600 mm
Tiefe	33 mm
Produktgewicht	10,06 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (IK)	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der herein enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	63,500 cm
VPE 1 Länge	141,500 cm
VPE 1 Gewicht	11,461 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	100,000 cm
VPE 2 Breite	200,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	250,220 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------