Fiche produit
Caractéristiques

16559
PRD 65R 65 KA 340V 3P N AVEC REPORT DE SIGNALISATION A P KA

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Multi 9
Nom du produit	Multi 9 PRD
Type de produit ou équipement	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	PRD65r
Application	Distribution
Description des pôles	3P + N
Signalisation à distance	Avec
Composition de contacts de signalisation	1 SD (1 C/O)
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz 400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In]	Mode commun :20 kA (L/PE) Mode commun :20 kA (N/PE) Mode différentiel :20 kA (L/N)
Courant de décharge maximal [Imax]	Mode commun :65 kA L/PE Mode commun :65 kA N/PE Mode différentiel :65 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun :340 V L/PE Mode commun :260 V N/PE Mode différentiel :340 V L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
Type de sectionneur	Disjoncteur associé 50 A - Icu 15 kA Disjoncteur associé 50 A - Icu 10 kA Disjoncteur associé 50 A - Icu 25 kA
Tension circuit de signalisation	0,25 A/250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	69 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Mode de raccordement	Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm² Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
Couple de serrage	2,5 N.m

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK03 conforming to CEI 62262
Humidité relative	5…90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25…60 °C
Température ambiante de stockage	-40…85 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	11,7 cm
Poids de l'emballage 1	0,533 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months