

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme de produit	ProDis
Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil	DT40N
Application	Distribution
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	20 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 10 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	6000 A Icn CA se conformer à EN 60898
Classe de limitation	3 se conformer à EN 60898
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	20000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage 1...16 mm ² rigide Borne du type à cage 1,5...16 mm ² souple
Protection différentielle	Bloc séparé

Environnement

Normes	EN 60898 EN 61009 EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP	IP4
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...100 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	1,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,118 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------